

# WIDEX MENU™3 POWER BTE




Новое решение Widex с 3 каналами и большой гибкостью в использовании.

В основе MENU платформа Flex, которая позволяет Вам «строить» слуховой аппарат с учетом индивидуального нарушения слуха пациента.

Дополнительные функции для лучшей работы и звучания.

От умеренной до тяжелой и глубокой потери слуха.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ



- 3 канала
- Платформа Flex

## БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ

- Высокоуровневая компрессия
- Автоматический контроль мощности выходного сигнала
- Стабилизаторы TruSound
- Шумоподавление SIS
- Направленные микрофоны Всенапр./Напр.
- Многонаправленное Активное Устранение Обратной Связи
- 2 программы прослушивания
- SmartTone

## ОПЦИЯ/ЗАВИСИТ ОТ СТРАНЫ

- Высокоточный локатор с Speech Tracer
- Усилитель Речи
- Дневник звука
- SmartSpeak™
- Расширитель Диапазона Слышимости™
- Zen
- До 3 дополнительных программ прослушивания

## АКСЕССУАРЫ


- T-DEX
- Пульт ДУ
- Совместимость с FM/DAI
- Телефонная катушка
- Регулятор громкости

# ME3-19

## МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД – ИСКУССТВЕННОЕ УХО

IEC 60118-0


Output dB SPL



## МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД – КАМЕРА 2СС

IEC 60118-7 / ANSI S3.22-2009


Output dB SPL



## ВЫХОД – ИСКУССТВЕННОЕ УХО

IEC 60118-0


Output dB SPL



## ВЫХОД – КАМЕРА 2СС

IEC 60118-7 / ANSI S3.22-2009

Output dB SPL



Технические характеристики

Типичные данные, полученные после стандартных измерений с помощью чистого тона.  
Слуховой аппарат установлен в Compass в тестовом режиме 1, если нет других указаний.  
Измерения выполнены с использованием классического крюка и стандартной камеры для ВТЕ.

		IEC 60118-0	ANSI S3.22-2009 / IEC 60118-7
OSPL90	2500 Гц	133 дБ УЗД	124 дБ УЗД
	Пик	136 дБ УЗД	131 дБ УЗД
	Среднее значение	129 дБ УЗД	124 дБ УЗД
Акустический выход (Вход 60 дБ УЗД)	2500 Гц	118 дБ УЗД	108 дБ УЗД
	Пик	121 дБ УЗД	115 дБ УЗД
	Среднее значение	110 дБ УЗД	105 дБ УЗД
Макс. усиление (Вход - 50 дБ УЗД, Тестовый режим Compass макс. усиление)	2500 Гц	69 дБ	59 дБ
	Пик	75 дБ	70 дБ
	Среднее значение	65 дБ	59 дБ
Выход телефонной катушки (Вход 10 mA/m)	2500 Гц	110 дБ УЗД	100 дБ УЗД
	Пик	113 дБ УЗД	106 дБ УЗД
	Среднее значение	100 дБ УЗД	97 дБ УЗД
Частотный диапазон		100 Гц - 7100 Гц	100 Гц - 6850 Гц
Нелинейные искажения (Вход 70 дБ УЗД)	500 Гц	2.2%	2.1%
	800 Гц	0.7%	0.5%
	1600 Гц	0.2%	0.1%
Эквивалентный входной шум		19 дБ УЗД	22 дБ УЗД
Ток покоя		0.8 mA	0.8 mA
Ток потребления		0.8 mA	0.85 mA
Срок службы батарейки/ часы (Тип 13 возд.-цинк, 270 mAч)		330 (>265)	325 (>260)
Невосприимчивость к помехам от мобильных телефонов		IRIL: -11/-10 дБ УЗД	U-rating: M3 / T3